

Panhead skruv, Torx med jordning


Tillbehör som skruvar, brickor och muttrar gör det möjligt att montera komponenter i underhyllan.

DESIGN

För fastsättning av underställskomponenter

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out



Yta:	Zinkpläterad
Material:	Stål
Produktfamilj:	EuropacPRO
Produkttyp:	Skruv
Typ:	Skruv med pannhuvud



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Längd	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Fungerar med	Trådlängd	Vridmoment
24560-130	14mm	100	M4	Underrack	14mm	1.2N·m
24560-131	14mm	10	M4	Underrack	14mm	1.2N·m
24560-151	6mm	100	M4	Underrack	6mm	1.2N·m
24560-155	10mm	100	M4	Underrack	10mm	1.2N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

