


Panhead skruv, Torx, självlåsande



Torxskruvar med panoreringshuvud med olika metriska gängor och längder. Med tillvalsfunktioner som jordningsfunktion eller förimpregnerad gänga.

Panhuvudskruv, Torx, St, förzinkad, M2.5 x 6 (delvis belagd gänga för att förhindra att skruven lossnar av sig själv på grund av vibrationer)

DESIGN

Pan Head skruv med torx, självlåsande

The star-shaped head prevents cam-out

Material: Stål
Produkttyp: Skruv
Typ: Skruv med pannhuvud



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Längd	Yta	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Fungerar med	Trådlängd
24560-159	6mm	Zinkpläterad	100	M2.5	Bakplaner, Testadaptrar	6mm
21500-039	9.3mm	Zinkpläterad	100	M2.5	Frontpaneler, Horisontella skenor, typ H, Horisontella skenor, typ R	9.3mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vridmoment max. 0,2 Nm.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

