

Panhead skruv, Torx, självgängande

Skrubar med paniskt huvud.



DESIGN

Panhead skruv med torx, självformande

För montering av trapetsformade handtag på framsidan av PRO-insticksenheter av ramtyp

Yta: Zinkpläterad
Material: Stål
Produkttyp: Skruv
Typ: Skruv med pannhuvud



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Längd	Antal i förpackningen	Trådstorlek	Produktfamilj	Fungerar med	Trådlängd	Vridmoment
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Underrack	6mm	1.2N·m
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO, luft, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Underrack, Lådor, Chassi	10mm	0.3N·m
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Plugin-enhet av ramtyp	Styrskenor	9.3mm	0.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Frontpaneler	7.3mm	0.3N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

