


Plug-in Unit Kit för FMC, kromaterad, skärmad (textil) med handtag



FMC-ramen är i enlighet med Vita 57,1-specifikationen.
Täcker utskärningen i hela frontpanelen.

DESIGN

I enlighet med Vita 57,1 specifikation

För enkla 69,0 x 76,5 mm eller dubbla 139,0 x 76,5 mm
moduler

AI-Profile plug-in enhet med IEL handtag

Rackbredd:	4HP
Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)
EMC-skydd:	Ja



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Montage	Packningstyp	Främre finish
20836-253	3U	1	IEL	Skrivas på front	Textil	Anodiserad
20836-254	6U	1	IEL	Skrivas på front	Textil	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	Höjd	Bredd
20836-253	Ledande	Nej	FMC Mezzanine, Vita 57.1	128.4mm	20mm
20836-254	Ledande	Nej	FMC Mezzanine, Vita 57.1	261.8mm	20mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE