

Plug-in-enhetssats med IET-handtag, skärmad, svart 3 U.



Plug-in-enhet, med IET-kuverteringsmaskin/utdragare svart handtag, 3 U, frontenhet. Den U-formade frontpanelen möjliggör avskärmning med textilpackning.

DESIGN

U-formad frontpanel för textilpackning

Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 700 N (per par)

Möjliggör installation av en mikrobrytare

Möjliggör installation av kodpinnar i enlighet med IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

EMC-skydd:	Ja
Yta:	Anodiserad; Passiverad
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Frontpanel
Rackhöjd:	3U
Typ:	Frontpanel med handtag (PIU)



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Montage	Packningstyp	Främre finish
20848-763	4HP	1	IET	Skrivas på front	Textil	Anodiserad
20848-764	8HP	1	IET	Skrivas på front	Textil	Anodiserad
20848-765	12HP	1	IET	Skrivas på front	Textil	Anodiserad

Table 2/2

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	Höjd	Bredd
20848-763	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4m m	20mm
20848-764	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4m m	40.3m m

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Uppfyller	Höjd	Bredd
20848-765	Etsad	Nej	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4m m	60.6m m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.