

PMC-mezzanine-frontpanel, obehandlad, med EMC-skärmning



Mezzanine-frontpanelen är monterad i PMC-frontpanelens urtag. Finns i olika behandlingar. För O-ring EMC packning.

DESIGN

Mezzanine-frontpanelen är monterad i PMC-frontpanelens urtag

EMC-skärmning med ledande O-ring

EMC-skydd: Ja
Produkttyp: Frontpanel
Typ: Frontpanel utan handtag



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Antal i förpackningen	Tillbehörstyp	Montage	Packningstyp	Främre finish	Bakre finish
20835-598	1	Frontpanel	Skrivas på front	O-ring EMC	Anodiserad	Ledande
20835-889	1	Frontpanel	Skrivas på front	O-ring EMC	Anodiserad	Ledande
20835-890	1		Skrivas på front			
20835-893	10		Skrivas på front		Krompläterat	Krompläterat
20835-922	1		Skrivas på front		Krompläterat	Krompläterat
20835-923	1		Skrivas på front		Krompläterat	Krompläterat
20835-924	10		Skrivas på front		Krompläterat	Krompläterat
20835-928	10		Skrivas på front		Anodiserad	Ledande

Table 2/2

Katalognummer	Behandlade kanter	Uppfyller	Djup	Yta	Höjd	Material	Bredd
20835-598	Nej	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodiserad	74mm	Aluminium	12.7mm

Katalognummer	Behandlade kanter	Uppfyller	Djup	Yta	Höjd	Material	Bredd
20835-889	Nej	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodiserad	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-890	Nej	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-893	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-922	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-923	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-924	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-928	Nej	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.