

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC



nVent SCHROFFS racksäkerhetsenhet är en 19-tums strömförsörjningsenhet som används för att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström som en central strömbrytare. Dessutom är den utrustad med en nödstoppsfunktion.

DESIGN

19", 3 U strömfördelningsenhet med nödstoppsfunktion

Levererar nätström till elektriska eller elektroniska enheter som en central strömbrytare

400 V 3-fas eller 230 V 1-fas nätingång med nätsäkringar

AC-utgångar med olika kontaktktyper, kopplade med PÅ/AV-brytare

Permanent AC-utgångar (service)

Alla utgångar skyddas av strömbrytare

Nödstoppsfunktionen uppfyller kraven i en 60947-5-1 och en 60204-1 och är vandaliseringssäker

En extra extern nödstoppsknapp kan anslutas till systemet

Fungerar med: Varistar CP; Novastar
Funktion: Nödstopp
Restströmsenhet: Ja
Tillbehörstyp: Eldistributionstillbehör



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Ingångsspänning AC	Antal faser	EMC-filtrer	Avledare	Inkopplingsströmsbegränsare
21270-001	Eldistributör	400V	3	Ja	Ja	Ja
21270-003	Eldistributör	230V	1	Nej	Nej	Nej
21270-005	Eldistributör	230V	1	Nej	Ja	Nej
21270-010	Eldistributör	230V	1	Nej	Ja	Ja
21270-011	Eldistributör	230V	1	Nej	Nej	Nej
21270-012	Eldistributör	400V	3	Nej	Nej	Nej

Table 2/2

Katalognummer	Kretsbrytarkåpa	Rackhöjd	Uttagstyp	Antal i förpackningen
21270-001	Ja	3U	SCHUKO, IEC C13	1

Katalognummer	Kretsbrytarkåpa	Rackhöjd	Uttagstyp	Antal i förpackningen
21270-003	Nej	3U	IEC C13	1
21270-005	Ja	3U	SCHUKO	1
21270-010	Ja	3U	IEC C13	1
21270-011	Nej	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-012	Nej	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För exakt konfiguration av tillvalsfunktioner och exempel på konfiguration, se tabellen för de artiklar som levereras.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.