

Väggmontering SRW, EN50125-3-certifierad

Järnvägsklar EN50125-3 vibrationstestad stolpmonterad kapsling i rostfritt stål för integrerad radio-, fiberskarv-, accesspunkt- och strömdistributionstillämpningar.



DESIGN

Ytskikt: pulverlackering UV-resistent

Brödtext: Falsad och sömsvetsad 1,5 mm/16 gauge tjock struktur av rostfritt stål, förutrustad med M8 blindnitmuttrar för vägg- och stolpmontering

Lucka: Hörnformad i ett stycke, 2 mm/14 gauge rostfri ståldörr med 180 graders vänsteröppning med dörrstopp. Höger öppningsbar dörr finns på begäran

Tak: Regn- och solhuva som skyddar mot ogynnsamma väderförhållanden

Lås: Svänghandtag med vibrationsdämpande mekanism utrustad med din-profil halvcylinder Ronis 2131A lås och Espagnolette tvåpunkts låsning

Kabelåtkomst: Packbox på undersidan. Utskärningar kan begäras utifrån projektspecifika krav

Skydd: Upp till NEMA typ 12; NEMA typ 13; NEMA typ 4X; IP66; IK10

Interna tillbehör: Standard: Dokumentficka A4; tillval: 19" stolpar på framsidan, monteringsplatta på baksidan

Externa tillbehör: Tillval: Lyftöglor, vägg-/stolpmonteringssatser

Ytterligare information: För utomhusmiljöer rekommenderas användning av en tryckkompenserande ventilator. Även i miljöer som är kända för snabba temperaturförändringar bör kondensering beaktas. RWS-kapslingarna levereras som standard med 2 tryckkompenserande ventilatorer. En under huven, en på packboxen. Tryckkompenseringsventilatorerna är också IP66.

Höger öppningsbar dörr finns på begäran. Utskärningar för packboxplattor kan beställas baserat på projektspecifika krav.

Tillval: 19" stolpar på framsidan, monteringsplatta på baksidan

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Kapslingsklass	Uppfyller	Antal i förpackningen	Färgkod	Yta	Material
SRW0806030	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0806021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0604021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0606030	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0606021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverlackerad	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE