

Väggmontering SRW, EN50125-3-certifierad

Järnvägsklar EN50125-3 vibrationstestad stolpmonterad kapsling i rostfritt stål för integrerad radio-, fiberskarv-, accesspunkt- och strömdistributionstillämpningar.



DESIGN

Ytskikt: pulverlackering UV-resistent

Brödtext: Falsad och sömsvetsad 1,5 mm/16 gauge tjock struktur av rostfritt stål, förutrustad med M8 blindnitmuttrar för vägg- och stolpmontering

Lucka: Hörnformad i ett stycke, 2 mm/14 gauge rostfri ståldörr med 180 graders vänsteröppning med dörrstopp. Höger öppningsbar dörr finns på begäran

Tak: Regn- och solhuva som skyddar mot ogynnsamma väderförhållanden

Lås: Svänghandtag med vibrationsdämpande mekanism utrustad med din-profil halvcylinder Ronis 2131A lås och Espagnolette tvåpunkts låsning

Kabelåtkomst: Packbox på undersidan. Utskärningar kan begäras utifrån projektspecifika krav

Skydd: Upp till NEMA typ 12; NEMA typ 13; NEMA typ 4X; IP66; IK10

Interna tillbehör: Standard: Dokumentficka A4; tillval: 19" stolpar på framsidan, monteringsplatta på baksidan

Externa tillbehör: Tillval: Lyftöglor, vägg-/stolpmonteringssatser

Ytterligare information: För utomhusmiljöer rekommenderas användning av en tryckkompenserande ventilator. Även i miljöer som är kända för snabba temperaturförändringar bör kondensering beaktas. RWS-kapslingarna levereras som standard med 2 tryckkompenserande ventilatorer. En under huven, en på packboxen. Tryckkompenseringsventilatorerna är också IP66.

Höger öppningsbar dörr finns på begäran. Utskärningar för packboxplattor kan beställas baserat på projektspecifika krav.

Tillval: 19" stolpar på framsidan, monteringsplatta på baksidan

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Färg
SRW0604021	13U	600mm	400mm	210mm	IP66	Ljusgrå
SRW0606021	13U	600mm	600mm	210mm	IP66	Ljusgrå
SRW0606030	13U	600mm	600mm	300mm	IP66	Ljusgrå
SRW0806021	17U	800mm	600mm	210mm	IP66	Ljusgrå
SRW0806030	17U	800mm	600mm	300mm	IP66	Ljusgrå

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Antal i förpackningen	Uppfyller	Yta	Rammaterial
SRW0604021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0606021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0606030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0806021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverlackerad	Rostfritt stål
SRW0806030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverlackerad	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.