

RatiopacPRO komplett bordsväska, skärmad



nVent SCHROFF RatiopacPRO-väskan med EMC-skärmning skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet ger en elegant design för skrivbordsprogram.

DESIGN

Bordsskåp med förkonfigurerade komponenter, i enlighet med IEC 60297-3-101; förberedd för 19-tums komponenter, t.ex. insticksenheter och eurokort

Skärmad

Version med täcklister

Ventilationsskåra i bottenplattan

Perforerad bakplåt

Överensstämmer med din en 62368-1

EMC-skydd:	Ja
Produktfamilj:	RatiopacPRO
Produkttyp:	Låda
Statisk belastning:	25kg
Typ:	Låda för 19-tums komponenter



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Användbar höjd	Användbar bredd
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Användbar höjd	Användbar bredd
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24572-050	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-051	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-052	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-053	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-054	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-055	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-056	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	132.6mm	Aluminium
24572-064	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium
24572-065	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium
24572-066	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium

Katalognummer	Frontramskonstruktion	Kylningsalternativ	Uppfyller	Yta	Höjd	Material
24572-067	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium
24572-068	Sidbeklädning, Horisontella skenor	Nej	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiverad, Pulverlackerad	265.9mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Kapslingsklass	Bredd
24572-050	IP20	164.4mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-065	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-068	IP20	448.9mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifieringar (specialfärger eller storlekar).

Anpassade lösningar (urtag i topplock, basplatta eller sidopaneler).

Monteringservice från 1 st.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

