

Varistar CP kabelrack



Svetsad stålram för hög statisk belastning. Förberedd för hög kabeldensitet och 19-tums integration.

DESIGN

Förkonfigurerad, klar att använda skåp

Statisk lastkapacitet upp till 1600 kg

Kapslingsklass IP 20

Installation av olika nätverksutrustning möjlig

Integrerad vertikal och horisontell kabelhantering

Kan enkelt integreras i gånginneslutningssystem

Produkttyp: Rack
Material: Stål
Rammaterial: Stål

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Pläteringsmaterial	Ramfärg	Höjd	Ramfärgkod	Pläteringsfärg
10630-027	42U	Stål	Svartgrå	2000mm	RAL 7021	Svartgrå
10630-028	42U	Stål	Svartgrå	2000mm	RAL 7021	Svartgrå

Table 2/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Statisk belastning	Plätering, färgkod	Antal i förpackningen	Dynamisk belastning	Yta
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf	Pulverlackerad
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf	Pulverlackerad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE