


Varistar CP Deco ram adapterfäste



Adapterfästen är till hjälp vid montering av glidskenor och hyllor för en nopen ram Varistar skåp med deco ram.

DESIGN

För montering av glidskenor och hyllor i Varistar Deco

Produkttyp: Fäste
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
23130-231	29U	1400mm	2	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
23130-223	38U	1800mm	2	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
23130-224	42U	2000mm	2	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
23130-225	47U	2200mm	2	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
23130-222	33U	1600mm	2	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
23130-230	24U	1200mm	2	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
23130-232	33U	1600mm	2	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
23130-221	29U	1400mm	2	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
23130-233	38U	1800mm	2	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
23130-234	42U	2000mm	2	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
23130-220	24U	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
23130-235	47U	2200mm	2	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Bredd	Fungerar med
23130-231	Dekorramsfäste	600mm	Skåp
23130-223	Dekorramsfäste	600mm	Skåp, Varistar CP
23130-224	Dekorramsfäste	600mm	Skåp, Varistar CP
23130-225	Dekorramsfäste	600mm	Skåp, Varistar CP
23130-222	Dekorramsfäste	600mm	Skåp, Varistar CP
23130-230	Dekorramsfäste	600mm	Skåp
23130-232	Dekorramsfäste	600mm	Skåp
23130-221	Dekorramsfäste	600mm	Skåp, Varistar CP
23130-233	Dekorramsfäste	600mm	Skåp
23130-234	Dekorramsfäste	600mm	Skåp
23130-220	Fäste	600mm	Varistar, Varistar CP
23130-235	Dekorramsfäste	600mm	Skåp

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE