


Varistar CP Top Cover Fläkt



Varistar fan Top Cover med 3 fläktar, kan utökas till 6 fläktar.

DESIGN

3 axialfläktar monterade (max.: 6 fläktar)

C14 uttag

Please, review the listed product attributes to confirm every axial fan performance

Produkttyp: Fläkt
Material: Stål

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
21630-608	600mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-602	600mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-737	800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-603	600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-601	600mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-604	600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-605	600mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-736	800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-600	600mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-606	600mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-607	600mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-599	600mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
21630-612	800mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-738	800mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-597	600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-741	800mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-740	800mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-614	800mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-613	800mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-609	800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
21630-611	800mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-739	800mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-610	800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-598	600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 1/2

Katalognummer	Kapslingsklass	Fungerar med
21630-608		Varistar CP
21630-602	IP20	
21630-737	IP20	
21630-603		Varistar CP
21630-601	IP20	
21630-604		Varistar CP
21630-605		Varistar CP
21630-736	IP20	
21630-600	IP20	
21630-606		Varistar CP
21630-607		Varistar CP
21630-599	IP20	
21630-612		Varistar CP
21630-738	IP20	
21630-597	IP20	
21630-741	IP20	
21630-740	IP20	
21630-614		Varistar CP

Katalognummer	Kapslingsklass	Fungerar med
21630-613		Varistar CP
21630-609		Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Kapslingsklass	Fungerar med
21630-611		Varistar CP
21630-739	IP20	
21630-610		Varistar CP
21630-598	IP20	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Köp jordningssats, strömkabel, termostat eller varvtalsregulator separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE