


VPX bakplan

nVent SCHROFFS VPX-bakplan har utmärkt signalintegritet för högsta dataöverföringshastigheter.



DESIGN

I enlighet med VITA 46,0 VPX-basstandard; VITA 46,3 Serial RapidIO på VPX; VITA 46,4 PCI Express på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,7 Ethernet på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,11-systemhantering för VPX

DIP-omkopplare för inställningar av systemplats

JTAG-anslutningar

Låsbara aux Utility- och SENSE-kontakter

M4 strömuttag för strömförsörjning, max. 22 A per uttag för varje spänning



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Fackbredd	Kontakttyp
23001-812	Bakplan	5	3U	VPX, fullständigt nät	4HP	MultiGig
23001-813	Bakplan	5	3U	VPX, fullständigt nät	4HP	MultiGig
23001-814	Bakplan	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Bakplan	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Bakplan	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-834	Bakplan	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Table 2/2

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen	Certifieringar
23001-812	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	120.67mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-816	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	262.55mm	1	VITA, RoHS

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen	Certifieringar
23001-834	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	253mm	1	VITA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra VPX-bakplan och anpassade VPX-bakplan kan beställas.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.