

310M Universal Beam Clamp, Thick Flange



功能

Universal beam clamp for thick beams

材料: 铸铁
完成: 电镀锌



技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	孔类型	法兰厚度 (FT)	A	扭矩 (TQ)
31011MM	598501	11 mm	普通	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N • m
31013MM	598502	13 mm	普通	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N • m

Table 2/2

物料号	订货号	静态负载 1 (F1)	静态负载 2 (F2)
31011MM	598501	2200N	1100N
31013MM	598502	4200N	3300N

其他产品详情

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

