

Strut Channel Type C, Slotted, Steel, Hot-dip galv., 800mm x 21mm x 41mm x 2,5mm

物料号

C25H0800HD

功能

Cold formed channel, slotted

Strut channels for medium to heavy applications

For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes



产品属性

订货号: 310534

支柱类型: C (21 x 41 mm)

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

厚度 (T): 2.5 mm

长度 (L): 800mm

高度 (H): 21 mm



宽度 (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

