

# Strut Channel Type C, Slotted, Steel, Pregalv., 6 m x 21 mm x 41 mm x 2.5 mm

## 物料号

**C25H6000PG**



## 功能

Cold formed channel, slotted

Strut channels for medium to heavy applications

For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes



## 产品属性

订货号: 310255

支柱类型: C (21 x 41 mm)

材料: 钢

完成: 预镀锌

厚度 (T): 2.5 mm

长度 (L): 6000mm



高度 (H): 21 mm

宽度 (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500

