

Strut Channel Type E, Slotted, Steel, Pregalv., 6 m x 83 mm x 41 mm x 2.5 mm

物料号

E25H6000PG

功能

Cold formed channel, slotted



产品属性

订货号: 310605

支柱类型: E (83 x 41 mm)

材料: 钢

完成: 预镀锌

厚度 (T): 2.5 mm

长度 (L): 6000mm



高度 (H): 83 mm

宽度 (W): 41 mm

A: 22.3 mm

B: 13 mm

C: 27 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

