

Heavy Duty Pipe Clamp Fire/Sprinkler EG 167–173mm 6" Pipe DN150, M12 M16 Rod

物料号

HDN173

功能

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners



产品属性

订货号: 577023

包含螺母: 是

材料: 钢

完成: 电镀锌

外径 (OD): 167 - 173 mm

管道尺寸: 6"

NB/DN: 150

杆尺寸 (RS): M12;M16

宽度 (W): 40 mm

厚度 (T): 4 mm


螺钉直径 (Sc): 10 mm

螺钉直径（公制）(Sc): M10

螺钉长度 (L): 40mm

静态负载: 5000N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

