

HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, EG, 207–216 mm OD, M12, M16 Rod



物料号

HDN216

功能

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners



产品属性

订货号: 577027

包含螺母: 是

材料: 钢

完成: 电镀锌

外径 (OD): 207 - 216 mm

杆尺寸 (RS): M12;M16

宽度 (W): 40 mm

厚度 (T): 4 mm


螺钉直径 (Sc): 10 mm

螺钉直径 (公制) (Sc): M10

螺钉长度 (L): 40mm

静态负载: 8500N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

，按 1 转客户服务

，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：

+31 800-0200135

法国：

+33 800 901 793

欧洲

德国：

800 1890272

其他国家/地区：

+31 13 5835404

亚太地区

上海：

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼：

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. 所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。



nVent.com/CADDY | 2