

HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, HD, 219–226 mm OD, 8" Pipe, 200 DN, M12, M16 Rod

物料号

HDN226HD

功能

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners



产品属性

订货号: 575028

包含螺母: 是

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

外径 (OD): 219 - 226 mm

管道尺寸: 8"

NB/DN: 200

杆尺寸 (RS): M12;M16

宽度 (W): 40 mm


厚度 (T): 4 mm

螺钉直径 (Sc): 10 mm

螺钉直径（公制） (Sc): M10

螺钉长度 (L): 40mm

静态负载: 8500N



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

