

Rubber Profile for Strut Channel



物料号

ISOSTRUT

功能

EPDM insulation profile to prevent contact between support and ventilation duct

Suitable for strut

Can be used with threaded rods up to M10

产品属性

订货号: 335980

材料: EPDM-SBR 橡胶


温度: -50 to 110 °C

长度 (L): 20m

高度 (H): 8 mm

宽度 (W): 42 mm

孔尺寸 (HS): 11 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

