

Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2.5 mm


物料号

KAA25H0750HD

功能

Channel welded back to back

Welded on flat mounting plate



产品属性

订货号: 311431

支柱类型: AA (83 x 41 mm)

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

长度 (L): 750mm

高度 (H): 165 mm

宽度 (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm

C: 82 mm


D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

厚度 (T): 2.5 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



©2026 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。

