

Strut Cantilever Arm Type C, Slotted, Steel, EG, 2.5mmx150mmx41mmx21mm



物料号

KC25H0150EG

功能

Slotted channel

Welded on flat mounting plate



产品属性

订货号: 311657

支柱类型: C (21 x 41 mm)

材料: 钢

完成: 电镀锌

厚度 (T): 2.5 mm

长度 (L): 150mm

高度 (H): 125 mm


宽度 (W): 45 mm

X: 14 x 27 mm

Y: 14 x 27 mm

A: 22 mm

B: 41 mm
C: 21 mm
D: 50 mm
E: 6 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

