

Strut Nut with Spring, Channel Type A, Steel, HD, M12 Rod, 8 mm



物料号

SPRAM12HD

功能

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation

产品属性

订货号: 315110

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

静态负载安全系数: 3:1



杆尺寸 (RS): 12

厚度 (T): 8 mm

扭矩 (TQ): 55 N • m

Pull-Out Strength			
Part Number	Channel Thickness		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

