

Internal Strut Beam Clamp with Bolt, Steel, HD, EG, M10 Screw



物料号

ZT606HDEG

功能

U-shaped clip for clamping the back of strut channel to a beam

Hex bolt included

Requires installation in pairs

产品属性

订货号: 313270

材料: 钢

完成: 热浸镀锌; 电镀锌

法兰厚度 (FT): 28 mm Max

宽度 (W): 30 mm


螺钉直径 (Sc): 10

静态负载: 2900N

其他产品详情

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

Include strut channel thickness when calculating flange thickness.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

