

# Internal Strut Beam Clamp with Bolt



## 功能

U-shaped clip for clamping the back of strut channel to a beam

Hex bolt included

Requires installation in pairs


## 技术参数

| 物料号       | 订货号    | 材料 | 完成        | 法兰厚度 (FT) | 宽度 (W) | 螺钉直径 (Sc) | 静态负载  |
|-----------|--------|----|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| ZT606HDEG | 313270 | 钢  | 热浸镀锌, 电镀锌 | 28 mm Max | 30 mm  | 10        | 2900N |

## 其他产品详情

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

Include strut channel thickness when calculating flange thickness.



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500

