

Strut Nut without Spring

功能

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels





材料: 钢
静态负载安全系数: 3:1

技术参数

物料号	订货号	完成	杆尺寸 (RS)	厚度 (T)	扭矩 (TQ)
NUTM10EG	315025	电镀锌	10	8 mm	55 N • m
NUTM12EG	315035	电镀锌	12	8 mm	55 N • m
NUTM12HD	315030	热浸镀锌	12	8 mm	55 N • m
NUTM6HD	315000	热浸镀锌	6	6 mm	12 N • m
NUTM8HD	315010	热浸镀锌	8	6 mm	28 N • m

Pull-Out Strength				
Part Number	Channel Type	Channel Thickness		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

