

带底座的铝桅杆



功能

可与桅杆耦合器和纤维玻璃桅杆配合使用

需要牵索套件

材料: 铝

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	深度 (D)	直径 (Ø)	孔尺寸 (HS)
MBMAST3M	502040	3 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST3MHD		3 m	228.6 mm	228.6mm	76.2 mm	12.7 mm
MBMAST4M	701340	4 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST5M	701350	5 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST6M	701360	6 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm

Table 2/2

物料号	订货号	A	单位重量
MBMAST3M	502040	177.8 mm	8.62 kg
MBMAST3MHD		177.8 mm	12.61 kg
MBMAST4M	701340	177.8 mm	10.67 kg

物料号	订货号	A	单位重量
MBMAST5M	701350	177.8 mm	13.61 kg
MBMAST6M	701360	177.8 mm	15.2 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

