

接地棒紧固装置



功能


适用于所有类型的圆形接地棒：铜焊接类型、镀锌类型以及不锈钢类型

插入件可与标准接地棒紧固工具主体互换

紧固工具不会导致接地棒的末端变形，便于快速、轻松地连接接地导体

技术参数

物料号	订货号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	长度 (L)	单位重量
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500mm	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500mm	10.4 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

