

直插式电缆连接器

功能

电缆剪接器，每条电缆上有四个螺栓用于提供压力

LPC513 与 nVent ERICO Cu-Bond 圆导体兼容



导体尺寸, UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)



技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	宽度 (W)	nVent ERICO 镀铜导体
LPA513	铝		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513L	铜	镀锡	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513	铜		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13


Table 2/2

物料号	单位重量	符合
LPA513	0.09 kg	
LPC513L	0.17 kg	
LPC513	0.17 kg	IEC® 62561-1

其他产品详情

仅所列的 nVent ERICO Cu-Bond 导体满足 IEC 合规性。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE