


多用途接地夹钳，不锈钢



功能

方便的多用途夹钳，专门用于适配圆形导体、扁平导体、接地棒和钢筋

带内板的不锈钢材料可实现大多数不同金属间的兼容

技术参数

Table 1/3


物料号	订货号	材料	导体尺寸	胶带尺寸	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)
MPSC404SS	120319	不锈钢 304 (EN 1.4301)	35 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线, #2 绞合线 - 1/0 实心线	最大 40 x 4 mm	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

物料号	订货号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	长度 (L)	宽度 (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15M - 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

物料号	订货号	扭矩 (TQ)	符合
MPSC404SS	120319	23 N · m	IEC® EN 62561-1



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE