

轨道四接线柱端子板

功能

将“干净”接线与“不洁”接线分开

包含集成式测试端子

包含适用于低阻抗母线的插槽

便于现场组装和未来扩展的模块化设计

符合 AAR 建议



技术参数



物料号	长度 (L)	深度 (D)	高度 (H)	A	B	螺纹尺寸 (TS)	包含硬件
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS	是
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS	否

其他产品详情

B2700A2C1WH 套件包含：(1) 端子板、(1) 偏移测试链路、(15) 9/16" 外径铜平垫圈、(9) 镀锌夹紧 14-24 UNS-2B 六角螺母 AAR、(5) 镀镍防松 14-24 UNS-2B 六角螺母 AAR、(2) #10X1 – 1/2" 镀锌螺钉和 (1) 说明书。

四个接线柱端子板是包含在 nVent ERICO 预先设计和预加工面板中的元件。

可为特殊应用提供设计支持。请联系您的 nVent ERICO 销售代表，了解详情。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE