

开口螺栓连接器



功能

未镀覆的高强度硅青铜可适应铜-铜连接

带垫片的镀锡高强度铜合金开口螺栓将不同导体分隔开，并有助于进行铜到铜、铜到铝和铝到铝连接

材料： 硅青铜



技术参数


物料号	镀锡	导体尺寸	扭矩 (TQ)	认证
ESB2	否	#6 实心线 - #2 绞合线, 16 mm ² 绞合线 - 25 mm ² 绞合线	31.1 N · m	UL, cUL
ESB2/0	否	#2 实心线 - 2/0 绞合线, 35 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线	43.5 N · m	UL
ESB4	否	#8 实心线 - #4 实心线, 10 mm ² 绞合线 - 16 mm ² 绞合线	18.6 N · m	cUL, UL
ESB4/0	否	1/0 实心线 - 250 千圆密耳绞合线, 70 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	73.4 N · m	
ESB6	否	#10 实心线 - #6 绞合线, 6 mm ² 绞合线 - 10 mm ² 绞合线	18.6 N · m	UL, cUL
ESB8	否	#16 绞合线 - #8 绞合线, 1.5 mm ² 绞合线 - 6 mm ² 绞合线	18.6 N · m	cUL, UL
ESBP1/0	是	#6 实心线 - 1/0 绞合线, 16 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线	43.5 N · m	UL
ESBP2	是	#8 实心线 - #2 绞合线, 10 mm ² 绞合线 - 25 mm ² 绞合线	31.1 N · m	UL
ESBP2/0	是	#8 实心线 - 2/0 绞合线, 10 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线	43.5 N · m	UL
ESBP350	是	3/0 绞合线 - 350 千圆密耳绞合线, 95 mm ² 绞合线 - 150 mm ² 绞合线		
ESBP4/0	是	#4 绞合线 - 250 千圆密耳绞合线, 25 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	73.4 N · m	

物料号	镀锡	导体尺寸	扭矩 (TQ)	认证
ESBP6	是	#10 绞合线 - #6 绞合线, 6 mm ² 绞合线 - 10 mm ² 绞合线	18.6 N • m	UL
ESBP8	是	#14 绞合线 - #8 绞合线, 2.5 mm ² 绞合线 - 6 mm ² 绞合线	18.6 N • m	UL

其他产品详情

当在铝导体上使用时，推荐采用氧化物抑制剂。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

