

MDRCPT-2 手动 DIN 轨切割和冲孔工具



功能

冲槽或切割 DIN 轨，无毛刺或变形

冲出水平槽和垂直槽

适用于五种不同类型的 DIN 轨和 M6 螺纹杆

包括标尺、导引件和止动装置

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准



技术参数

物料号	订货号	材料	插槽大小	深度	高度	长度	单位重量
MDRCPT-2	559142	铝, 钢	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm	13 kg

其他产品详情

必须从距 DIN 轨边缘至少 8 毫米（0.315 英寸）处冲出水平槽。必须从距 DIN 轨边缘至少 12 毫米（0.472 英寸）处冲出垂直槽。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE