


# PCR 多孔 C 形型材



## 功能

快速装配各类结构

高机械阻力

高耐腐蚀性

符合 EN 60715 及 DIN 46277

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

完成: 电镀锌

材料: 钢





## 技术参数

Table 1/2

| 物料号         | 订货号    | 高度 (H) | 宽度 (W) | 长度 (L) | 厚度 (T) | A     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| PCR40X20-2M | 557500 | 40 mm  | 20 mm  | 2000mm | 1.5 mm | 24 mm |
| PCR30X15-3M | 557780 | 30 mm  | 15 mm  | 3000mm | 1.5 mm | 15 mm |
| PCR35X35-3M | 557790 | 35 mm  | 35 mm  | 3000mm | 2 mm   | 16 mm |
| PCR35X35-2M | 557520 | 35 mm  | 35 mm  | 2000mm | 2 mm   | 16 mm |

Table 2/2

| 物料号         | 订货号    | B    | C     | D      | 单位重量   |
|-------------|--------|------|-------|--------|--------|
| PCR40X20-2M | 557500 | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 2.5 kg |
| PCR30X15-3M | 557780 | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 2.4 kg |
| PCR35X35-3M | 557790 | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 4.5 kg |
| PCR35X35-2M | 557520 | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 3 kg   |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE