


支架，用于 19 英寸部分高度安装型材，CIC



These brackets, for mounting 19" partial profiles in 800mm wide enclosures, can be adjusted in height and depth.

功能

Description: For fixing 19" vertical profiles CIPP in 800 mm wide enclosures. Adjustable in depth in steps of 25 mm by using the CLPK click-in profiles.

Material: 3 mm zinc plated steel.

Pack quantity: 4 brackets with mounting accessories.

技术参数

物料号	订货号	高度	宽度	深度	材料	完成
CIC04	CIC04	49mm	100mm	50mm	低碳钢	镀锌

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。