

# 门控开关，DSW

门控开关可用于在门开闭时打开或关闭电灯或其他电气设备，而无需进行任何手动干预。

## 工业标准

CE  
cCSAus  
CCC

## 功能

Approvals: CE, cCSAus.

Switch capacity: 3 A / 240 V.

Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.

Description: Door switch to activate any electrical device (lighting, signalling, alarms, etc.). Can be mounted after installing the enclosure thereby keeping the door opening free. Fixed on the inside hole pattern of the enclosure's frame in floor standing enclosures. Cable entry M20.

材料: 塑料  
完成: 平滑哑光  
颜色: 黑灰色

## 技术参数

| 物料号      | 订货号      | 高度   | 宽度   | 深度   | 标称电压 | 最大电流 |
|----------|----------|------|------|------|------|------|
| DSW01    | DSW01    | 52mm | 40mm | 63mm | 240V | 3A   |
| LDSW01QD | LDSW01QD | 52mm | 39mm | 63mm | 240V | 3A   |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



©2026 nVent. 所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。