

编织接地线，ECFE



该编织接地线已预切割，并带有预先打好的连接孔，便于采购和安装。

功能

Description: For earthing and potential compensation between panels, parts and the enclosure's frame.

Length: 300 mm.

Material: Tinned electrolytic copper 0.15 mm wire.

Working temperature: Up to 105°C.

Pack quantity: 10 pieces.

Mounting requirements: Add ECF connection set for fixing strap to painted frame.

材料: 铜
完成: 镀锡
厚度: 0.15mm

技术参数

物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料	产品系列
ECFE1630	ECFE1630	13mm	381mm	8mm	低碳钢	独立, IEC 通用附件
ECFE2530	ECFE2530	13mm	381mm	8mm	低碳钢	独立, IEC 通用附件

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。