

法兰安装断接装置 MCF



低碳钢法兰安装断接装置落地式机柜 MCF

系列有各种尺寸现货可供选择。它在右手侧的门上装有预设的开孔，可缩短加工时间，与市场上大多数常见的开关相匹配。可创建的机柜配置符合门连锁和主开关规定。

工业标准

cUL 认证（根据 CSA C22.2 No.0、No.0.4、No.14、No.94；Type 12；文件编号 E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94；Type 12；File No. E92044

KEMA、GOST、CE、EAC

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

功能

材料：框架：1.5 毫米喷漆钢。门：2 毫米喷漆钢。后部、屋顶和侧板：1.5 毫米喷漆钢。安装板：3 毫米镀锌钢。底板：1 毫米镀锌钢。

框架：焊缝反向开孔断面，25 毫米孔型，符合 DIN 43660 标准。包括集成的外部孔型。

门：安装有四个铰链。包括 25 毫米孔型门框。门不能反转。法兰门：表面安装有铰链，从内部锁定，包括通用开孔。

背板：由 M6 梅花螺钉安装。后门安装的标准设施。

侧板：作为附件提供。

顶板：可拆卸。

锁扣：左门锁扣：Espagnolette 4 点锁定系统。不会干扰机柜内部空间。标准双位锁，带 3 毫米插扣。标准插扣、圆筒锁芯、提式把手和 T 型把手作为附件提供。右门锁扣：上下双位锁，方便开门。双位 3 毫米插扣，90 度移动。其他插扣可作为附件提供。

底板：由三块组成

安装板：双层折叠，深度可调节，阶长为 25 毫米，配有 MPD02 附件。附在机柜包装外侧供应。

接地：所有面板均通过自带配件接地，配备单独的接地螺柱。

表面处理：RAL 7035 结构粉末涂层。

防护等级：符合 IP 55 | TYPE 12 | IK 10 标准。

安装要求：标准交付满足组合安装。组合式机柜组的侧面必须用侧板 SPM 封闭。联锁套件 FMD 包含在标准供货中，与常用电气开关兼容。如需为已安装配置完成联锁系统，请添加 FMA、FMB 和 FMS。

交付：框架配有门、背板、顶板、底板、安装板和门框。交付清单还包括接地螺栓。交付货物的托盘与机柜等宽，故无需拆卸即可安装。所有包装材料均可回收。


主体厚度: 1.5mm
门厚: 2mm
颜色: 浅灰色
材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层
颜色代码: RAL 7035

技术参数

物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	深度 (D)	安装板高度	安装板高度
MCF18105R5	Active	1800mm	999mm	500mm	66.69mm	1694mm
MCF20085R5	Active	2000mm	800mm	500mm	74.57mm	1894mm
MCF20105R5	Active	2000mm	999mm	500mm	74.57mm	1894mm
MCF18085R5	Active	1800mm	800mm	500mm	66.69mm	1694mm
MCF20086R5	Active	2000mm	800mm	600mm	74.57mm	1894mm
MCF18084R5	Active	1800mm	800mm	400mm	66.69mm	1694mm

其他产品详情

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE