


19" 恒温器前面板，带数字显示屏，1 U



19" 恒温器前面板，带数字显示屏，1 U

功能

19 英寸前面板, 1 U, 恒温器开孔，带数字显示屏

附件类型: 前面板



技术参数

Table 1/3

物料号	类型	安装	EMC 屏蔽	材料	正面表面处理	反面表面处理
30118-315	19" 前面板	正面螺钉安装	否	铝	涂漆	涂漆
30118-267	19" 前面板	正面螺钉安装	否	铝	阳极氧化	阳极氧化
30118-360	19" 前面板	正面螺钉安装	否	铝	涂漆	涂漆

Table 2/3

物料号	颜色代码	机架高度	高度	机架宽度	宽度	深度
30118-315	RAL 7035	1U	43mm	95HP	483mm	3mm
30118-267		1U	35mm		76mm	3mm
30118-360	RAL 7021	1U	43mm	95HP	483mm	3mm

Table 3/3

物料号	包装数量	完成
30118-315	1	粉末涂层

物料号	包装数量	完成
30118-267	1	阳极氧化
30118-360	1	粉末涂层

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE