

# Varistar CP LHX+ Cabinet, 10 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2100H, 600W, 1000深

Obsolete

物料号

**10630-053**

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinets are designed to deliver localized energy efficient cooling to the equipment in installations where the ambient air is not filtered or temperature controlled. It incorporates an LHX5 / LHX10 cooler fitted in the bottom directly on the 19" uprights. Warm air is pulled from the rear plenum of the cabinet, cooled in the air / liquid heat exchanger, and supplied into the front plenum. The sealed cabinet assures no air is exchanged with the ambient and the noise emissions remain at a low level.

## 功能

集成 LHX + 19" 机架冷却器的机柜, 冷却能力高达 10 kW, 温度精度为  $\Delta 0.1^\circ\text{K}$  或  $^\circ\text{C}$

冷却装置安装在底部的 19 英寸立柱上, 控制器安装在顶部。柜内 35 U 可用空间

密封条可将 0.2 米距离处的噪音降低至 50.4 dB(A)

机柜具有高效电缆进线组件, 最小化对 IP 和 EMC 性能的影响

所有监控管理功能均可远程操作

最大静态承载能力 1600 千克

## 产品属性

机架高度: 42U

高度: 2100mm

框架颜色: 暗灰色

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 宽度: 600mm                                                |
| 框架颜色代码: RAL 7021                                         |
| 覆层材料: 钢                                                  |
| 深度: 1000mm                                               |
| 覆层颜色: 暗灰色                                                |
| 包装数量: 1                                                  |
| 覆层颜色代码: RAL 7021                                         |
| 符合: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1 |
| 完成: 粉末涂层                                                 |
| 框架材料: 钢                                                  |
| 材料: 钢                                                    |
| 产品系列: Varistar CP                                        |
| 产品类型: 机柜                                                 |
| 防护等级: IP55                                               |
| 静态负载: 1600kg                                             |

净重: 196.6kg

\*所示价格为每件价格, 不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分, 报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP), 即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中, 因为运输时间可能会有所不同, 具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品, 在非推荐区域 (“检测到的碰撞区域”) 进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本, 这可能会增加最初的报价。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America<br>All locations | Europe<br>Straubenhardt, Germany | Asia<br>Shanghai, China | Middle East & India<br>Dubai, United Arab Emirates |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| +1.763.422.2661                | +49.7082.794.0                   | +86.21.2412.6943        |                                                    |
| Chat with us:                  | Betschdorf, France               | Qingdao, China          | +971.4.378.1700                                    |
| nvent.com/schroff              | +33.3.88.90.64.90                | +86.532.8771.6101       | Bangalore, India                                   |
|                                | Warsaw, Poland                   | Singapore               | +91.80.6715.2001                                   |
|                                | +48.22.209.98.35                 | +65.6768.5800           | Istanbul, Turkey                                   |
|                                | Assago, Italy                    | Shin-Yokohama, Japan    | +90.216.250.7374                                   |
|                                | +39.02.932.7141                  | +81.45.476.0271         | Chat with us:                                      |
|                                | Chat with us:                    | Chat with us:           | nvent.com/schroff                                  |
|                                | nvent.com/schroff                | nvent.com/schroff       |                                                    |



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE