

19 英寸风扇单元，1 U，远程控制和监控，6 风扇，100-240 VAC

物料号

10713-554

带 ModBus 接口的风扇单元适合安装在机柜的 1 U 空间内

功能

支持风扇速度温度监控

适用于远程监控和控制的 ModBus 接口

前面板上的风扇控制装置可调节温度阈值

通过 2 个 LED 灯和无电势继电器输出风扇故障和超温信号

支持宽幅电压输入 (100 V – 240 V) 的集成电源

不到 1 U (42 mm)，可安装在滑动导轨或抽屉上

2 NTC 温度传感器，含电缆



产品属性

产品类型: 风扇单元

交流输入电压: 100 – 240V

气流: 1089m³/h

噪音等级: 59.5dB(A)

电源: 97W

最大静压: 78Pa

环境温度: -10 to 70°C

使用寿命, 在 40 C 时 L10: 99558h

包装数量: 1

完成: 镀锌铝; 阳极氧化

毛重: 5.2kg

材料: 钢; 铝

*所示价格为每件价格, 不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分, 报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP), 即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中, 因为运输时间可能会有所不同, 具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品, 在非推荐区域 (“检测到的碰撞区域”) 进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本, 这可能会增加最初的报价。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE