

带 IEL 把手的 PMC 插入式单元套件，黑色，U 形前面板屏蔽（泡棉），6 U，4 HP

物料号

20836-461

U 形前面板，带开孔，用于 PMC。屏蔽型，适用于泡棉 EMC 垫片。

功能

符合 IEEE P1386, PCI 夹层卡

适用于单个 69.0 x 76.5 mm 模块或两个 139.0 x 76.5 mm 模块



适用于指定的 I/O 夹层模块（连接到载卡）

PMC = PCI 夹层卡

FPGA = 现场可编程门阵列

U 形前面板 3 U, 4 HP, 带织物垫片

前面板的 EMC 屏蔽和前面板开孔的盖板



产品属性

机架高度: 6U

包装数量: 1

手柄类型: IEL

安装: 正面螺钉安装

垫片类型: 织物 EMC

正面表面处理: 阳极氧化

反面表面处理: 导电

符合: PMC 夹层板, IEEE P1386

EMC 屏蔽: 是

完成: 阳极氧化; 钝化

材料: 铝

产品类型: 前面板

机架宽度: 4HP

类型: 带把手的前面板 (PIU)

净重: 0.144kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	

