

19 英寸组件套件 M6，螺钉，垫圈，螺母；8 个

物料号

21100-435


如需标准接地，请至少在一个连接点处使用接地螺母和垫圈。

当 19" 安装套件与 19" 导电面板安装一起使用时，不需要接地锁紧螺母。

功能

该装配套件可将 19 英寸组件装配到机柜中

用于安装前面板, 或框架上的其他组件,
支持带方形开孔的滑轨安装件或深度支撑



产品属性

包装数量: 8

螺纹尺寸: M6

完成: 镀锌

材料: 钢; ABS

产品系列: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Comptec; Inpac; MultipacPRO; Varistar CP; Novastar; Eurorack; 户外

产品类型: 装配组件

类型: 安装套件

搭配: 19" 仪器箱; 19" 壁挂式安装; 19" 室内机柜; 19" 室外机柜

净重: 0.083kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE