


Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40...+85°C, 5 U, 10个

物料号

21102-978



导电布 EMC 屏蔽条，可插入 U

型前面板右侧的插槽。垫片将粘在前面板上。适合高达 +85°C 的宽温环境。

功能

EMC导电布屏蔽条横向固定在前面板上部或型材右侧的凹槽中，具体视情况而定。

型材密封胶，可以粘合到 19"

法兰或后角的接触表面上，实现U 型前面板的导电连接

温度范围 - 40 °C ... +85 °C



产品属性

机架高度: 5U

包装数量: 10

材料: 热塑性合成橡胶

产品系列: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元

产品类型: 屏蔽套件


搭配: 插箱; 仪器箱; 前面板

净重: 0.1kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

需要 EMC 导电布垫片来为前面板提供屏蔽防护。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
Allocations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082-794-0	+86.21-3413-6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE