

RatiopacPRO, 完整机箱, 桌上型, 屏蔽, 前边框, 6 U, 42 HP, 315 mm



物料号

24572-064

带 EMC 屏蔽的 nVent SCHROFF RatiopacPRO 机箱可为 19"

的独立电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19"

机架安装仪器箱, 包含四种不同的选项。本版本的机箱可为桌面式应用提供美观的设计。



功能

带预装组件的桌面式机箱, 符合 IEC 60297-3-101标准, 用于 19" 组件, 例如, 面板单元和欧式板卡

屏蔽型

此版本带遮盖条

底板带通风

后面板带通风孔

符合 DIN EN 62368-1



产品属性

机架高度: 6U

机架宽度: 42HP

深度: 315.5mm

包装数量: 1

可用高度: 245.7mm

可用宽度: 219mm

前部框架结构: 侧面饰件; 水平横梁

制冷选项: 否

符合: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

EMC 屏蔽: 是

完成: 钝化; 粉末涂层

高度: 265.9mm

材料: 铝

产品系列: RatiopacPRO

产品类型: 仪器箱

防护等级: IP20

静态负载: 25kg

类型: 适用安装 19" 部件的仪器箱

宽度: 235.5mm

净重: 3.8kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

可定制（特殊颜色或尺寸）。

定制解决方案（支持顶盖、底板或侧面板开孔）。

提供装配服务，一件起售。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE