


# 带 ATX PSU 的 CPCI 系统。桌上型，4 U，8 槽，84 HP



物料号

**24579-602**

CompactPCI 桌面式机箱，带垂直卡笼，适用于8块 3 U 板、8块 3 U RTM 板和内置 ATX 电源。

## 功能

符合 IEC 60297 - 3 - 101、- 102、- 103 标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11，背板符合 PICMG 2.0 修订版 3.0 标准

系统含垂直卡槽。前插板卡：3 U, 160 mm深; 后部 I/O：3 U, 80 mm深

8 槽位背板, 3 U, 32 位, 右侧系统插槽; 可使用 8 HP 宽的 CPU

通过两台离心风扇散热, 气流从前向后

可选安装slimline DVD驱动和硬盘

ATX PSU, 300 W



## 产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 8

类型: 桌面式

背板类型: 3 U CompactPCI

数据传输: 32 位 PCI 总线

每插槽的功率: 40W

交流输入电压: 100 – 240V

|                    |
|--------------------|
| 气流方向: 从前到后         |
| 机架高度: 4U           |
| 电源类型: 1块 ATX PSU   |
| 包含电源: 是            |
| 后部 I/O: 是          |
| 符合: PICMG 2.0 R3.0 |
| 深度: 275mm          |
| 高度: 177mm          |
| 净重: 10.7kg         |

包装数量: 1

\*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

### 其他产品详情

可应要求提供定制系统。

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America     | Europe                 | Asia                 | Middle East & India         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| All locations     | Straubenhardt, Germany | Shanghai, China      | Dubai, United Arab Emirates |
| +1.763.422.2661   | +49.7082.794.0         | +86.21.2412.6943     |                             |
| Chat with us:     | Betschdorf, France     | Qingdao, China       | +971.4.378.1700             |
| nvent.com/schroff | +33.3.88.90.64.90      | +86.532.8771.6101    | Bangalore, India            |
|                   | Warsaw, Poland         | Singapore            | +91.80.6715.2001            |
|                   | +48.22.209.98.35       | +65.6768.5800        | Istanbul, Turkey            |
|                   | Assago, Italy          | Shin-Yokohama, Japan | +90.216.250.7374            |
|                   | +39.02.932.7141        | +81.45.476.0271      | Chat with us:               |
|                   | Chat with us:          | Chat with us:        | nvent.com/schroff           |
|                   | nvent.com/schroff      | nvent.com/schroff    |                             |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE