


安装板，适用于机箱和插箱，84 HP，板长 460 mm



物料号

34562-871

适用于重型组件或专有电子组件的安装板。适合
RatiopacPRO/-AIR、CompacPRO 和 EuropacPRO。

4,4”型和加强型导轨不能与安装板组合使用。适用轻型（L型）水平横梁凹槽的顶盖/底盖不能与安装板组合使用。

功能

用于重组件的装配

安装板,

全宽：安装板的宽度与插箱/系统机箱一样宽，并固定在侧面板上

安装板, 非全宽: 通过装配条将部分宽度安装板固定到侧板

机箱板不能与 EMC 顶盖/底盖组合使用

产品属性

机架宽度: 84HP

包装数量: 1

深度: 412.5mm

材料: 铝

产品系列: EuropacPRO

产品类型: 安装板

宽度: 431.35mm

搭配：插箱

净重: 0.836kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

请单独订购安装板装配套件。

应要求提供其他版本。

非全宽安装板需要固定条，请单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE