

导轨附件类型，PC，160 mm，2 mm 槽宽，灰色

物料号

64568-055

New generation of accessory type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies.

功能

新一代附件型塑料导轨，实现 PCB 或模块盒的可靠固定

稳定性显著提高, 得益于优化设计和高质量材料 (PC)

提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3


“无卤素”，符合 IEC 61249-2-21 标准

导轨可以卡入水平横梁（铝挤压件）或 1.5 mm 厚板中

可以通过螺栓固定到 H 型和 R 型水平横梁，以满足更高的抗冲击和振动要求

可选 ESD 夹，用于 PCB 和水平横梁之间的导电触点

存储温度：从 -40 °C.. 130 °C



产品属性

颜色: 灰色

材料: 纤维增强型塑料

包装数量: 1

板深度: 160mm

槽宽: 2

符合: EN 45545-2

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

产品类型: 导轨

类型: 附件

搭配: 插箱; 仪器箱; 19" 机箱; 系统

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE